



DOCGETTA LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON VASCHETTA E DOPPIO COMANDO

floor-mounted eye-wash shower with basin and double control

| | cm | Kg | |
|-----------|-------|------|--------|
| DE103R/99 | Ø25,8 | 10,4 | rossa |
| DE103V/99 | Ø25,8 | 10,4 | verde |
| DE103G/99 | Ø25,8 | 10,4 | gialla |



Robusta struttura in acciaio zincato, raccordi in ottone, basamento e pedale in alluminio, il tutto verniciato in epossidico anticorrosione. Coppe paraocchi in morbida gomma con tappo antipolvere. Vaschetta in ABS.

FUNZIONAMENTO : Le doccette lavaocchi di emergenza Goman sono realizzate nel rispetto delle normative CE, DIN12899, UNI9608, caratterizzate da un'elevata portata d'acqua unita ad un getto morbido che consente un immediato lavaggio delle parti del corpo colpite accidentalmente da prodotti chimici, acidi e corrosivi. Indispensabili in tutti gli ambienti ad alto rischio e facilmente identificabili dal colore rosso, verde o giallo e dall'apposita insegna di cui sono dotate conforme a quanto stabilito dalle normative.

INSTALLAZIONE ED APERTURA: L'installazione viene effettuata a pavimento. L'apertura avviene tramite comando manuale o a pedale; il primo è dotato di leva quadra con insegna conforme alla norma. Tali dispositivi rimangono aperti in fase di utilizzo durante le operazioni di emergenza.

SPECIFICHE TECNICHE ATTACCO : G1/2" da collegare alla rete idrica. Utilizzare solo acqua potabile.

SCARICO: G1".

PRESSIONE MINIMA RICHIESTA : 2 bar

PORTATA D'ACQUA : > 12 l/min (come da normativa)

TEMPERATURA ACQUA : 15÷35°C . Attenzione : alcune reazioni chimiche potrebbero essere accelerate da una temperatura non idonea. In tal caso consultare un esperto in materia.

MANUTENZIONE : Secondo le norme vigenti nel paese di utilizzo delle apparecchiature.

RIPARAZIONI: le doccette di emergenza devono essere riparate esclusivamente da personale esperto e qualificato. Goman sarà sollevata da ogni responsabilità per riparazioni o modifiche eseguite terzi.

Sturdy structure in galvanized steel, fittings in brass, base and pedal in aluminum, all painted in anti-corrosion epoxy. Soft rubber eye shields with dust cap. ABS basin.

OPERATION: The Goman emergency eye wash showers are made in compliance with the CE, DIN12899, UNI9608 regulations, characterized by a high water flow rate combined with a soft jet that allows immediate washing of the parts of the body accidentally hit by chemicals, acids and corrosive. Indispensable in all high-risk environments and easily identifiable by the red, green or yellow color and the special sign they are equipped with in compliance with the regulations.

INSTALLATION AND OPENING: The installation is carried out on the floor. Opening takes place via manual or pedal control; the first is equipped with a square lever with a standard compliant sign. These devices remain open during use during emergency operations.

TECHNICAL SPECIFICATIONS CONNECTION: G1/2" to be connected to the water mains. Use only drinking water.

DRAIN: G1".

MINIMUM REQUIRED PRESSURE: 2 bar

WATER FLOW: > 12 l/min (as per legislation)

WATER TEMPERATURE: 15÷35°C. Warning: some chemical reactions could be accelerated by an unsuitable temperature. In this case, consult a subject matter expert.

MAINTENANCE: According to the regulations in force in the country where the equipment is used.

REPAIRS: the emergency showers must be repaired only by experienced and qualified personnel. Goman will be relieved of any responsibility for repairs or modifications made by third parties.

